

Hochleistungs-Ultraschallreinigungsgeräte für wässrige Reinigungsflüssigkeiten

High-power ultrasonic cleaning units for aqueous cleaning solutions

Appareils ultrasoniques à haute puissance pour nettoyage avec solutions de nettoyage aqueuses

Anwendung: Medizin- und Labor-Bereich
 Application: medical and laboratory line
 Application: secteur médical, appareils laboratoires



DT 1028



DT 1028 H



Schwingwanne	Oscillating tank	De la cuve
Innenabmessungen 500 × 300 × 200 mm, L × B × T	Interior dimensions 500 × 300 × 200 mm, l × w × d	Dimensions intérieures 500 × 300 × 200 mm, L × l × p
Inhalt: 28,0 Liter	Capacity: 28,0 litres	Contenu: 28,0 litres
Arbeitsfüllmenge: 19,0 Liter	Filling volume for cleaning: 19,0 litres	Remplissage nécessaire de travail: 19,0 litres
Ausstattung	Features	Caractéristiques
DT 1028 H: Heizung 20 – 80 °C 1300 W, thermostatisch regelbar	DT 1028 H: built-in heating 20 – 80 °C 1300 W, thermostatically adjustable	DT 1028 H: chauffage incorporé 20 à 80 °C 1300 W, réglage thermostatique
Schwingwanne: Edelstahl 1.4301	Tank: stainless steel AISI 304	Cuve: acier inox AISI 304
Ablauf: Kugelhahn, Seite links	Outlet: ball valve, left side	Vidange: robinet à bille, côté gauche
Gehäuse: Edelstahl 1.4301 sprühwassergeschützt	Housing: stainless steel AISI 304 protected against spray	Boîtier: acier inox AISI 304 protégé contre les gouttes
Schutzgrad: IP 33	Degree of protection: IP 33	Degré de protection: IP 33
Griffe: an den Seiten	Handles: on sides	Poignées: en cotés
Timer: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min und ∞	Timer: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min and ∞	Minuterie: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 mn et ∞
Technische Daten	Technical data	Spécifications techniques
Schwingsysteme: 8 PZT-Breitstrahl-Schwingsysteme	Transducers: 8 PZT broad beam transducers	Transducteurs: 8 PZT transducteurs à large rayon
HF-Generator: überlastsicher, leistungskonstant	HF generator: overload protected, constant power	HF générateur: protection contre surcharge, puissance constante
Betriebsart: Doppelhalbwelle	Operating mode: double half-wave	Opération: double demi-onde
Betriebsfrequenz: 35 kHz Frequenzautomatik	Frequency: 35 kHz automatic frequency control	Fréquence: 35 kHz réglage automatique
Ultraschall-Spitzenleistung: 1200 W 4-fach höher als HF-Leistung durch Modulation – SweepTec® –	Ultrasonic peak output: 1200 W 4 times higher than HF output caused by modulation of ultrasound – SweepTec® –	Puissance de pointe des ultrasons: 1200 W une puissance HF 4 fois supérieure – avec SweepTec® –
HF-Leistung: 300 W _{eff}	HF power: 300 W _{eff}	Puissance HF: 300 W _{eff}
Stromaufnahme: DT 1028: 230 V – 1,4 A; 115 V – 2,7 A DT 1028 H: 230 V – 7,0 A; 115 V – 14,0 A	Current consumption: DT 1028: 230 V – 1,4 A; 115 V – 2,7 A DT 1028 H: 230 V – 7,0 A; 115 V – 14,0 A	Consommation de courant: DT 1028: 230 V – 1,4 A; 115 V – 2,7 A DT 1028 H: 230 V – 7,0 A; 115 V – 14,0 A
Netzanschluss: 230 V~, alternativ 115 V~, 50/60 Hz	Mains connection: 230 V~, alternatively 115 V~, 50/60 Hz	Branchement sur le secteur: 230 V~, alternative 115 V~, 50/60 Hz
Netzkabel: fest am Gerät, 2 m lang	Fixed power cable, 2 m	Câble secteur fixé, 2 m
Ableitstrom: < 0,5 mA	Leakage current: < 0,5 mA	Courant de fuite: < 0,5 mA

Außenabmessungen (ohne Griffe und Kugelhahn) 535 × 325 × 400 mm, L×B×H	Exterior dimensions (without handles and ball valve) 535 × 325 × 400 mm, l×w×h	Dimensions extérieures (sans poignées et robinet à boule) 535 × 325 × 400 mm, L×l×h
Gewicht kg: netto brutto DT 1028 14,3 17,3 DT 1028 H 14,7 17,7	Weight kg: net gross DT 1028 14,3 17,3 DT 1028 H 14,7 17,7	Poids kg: net brut DT 1028 14,3 17,3 DT 1028 H 14,7 17,7
Verpackung: 660 × 455 × 460 mm, L×B×H	Packing: 660 × 455 × 460 mm, l×w×h	Emballage: 660 × 455 × 460 mm, L×l×h
Statistische Warennummer: Gerät: 8479 8997	Customs tariff No.: Unit: 8479 8997	Tarif douanier no.: Appareil: 8479 8997
DT 1028 Bestell-Nr.: 230 V EU-Stecker - 3255 230 V GB-Stecker - 3255-GB 230 V CH-Stecker - 3255-CH 115 V USA-Stecker - 3255-1	DT 1028 Code No.: 230 V EU plug - 3255 230 V GB plug - 3255-GB 230 V CH plug - 3255-CH 115 V USA plug - 3255-1	DT 1028 No. code: 230 V EU fiche - 3255 230 V GB fiche - 3255-GB 230 V CH fiche - 3255-CH 115 V USA fiche - 3255-1
DT 1028 H Bestell-Nr.: 230 V EU-Stecker - 3231 230 V GB-Stecker - 3231-GB 230 V CH-Stecker - 3231-CH 115 V USA-Stecker - 3231-1	DT 1028 H Code No.: 230 V EU plug - 3231 230 V GB plug - 3231-GB 230 V CH plug - 3231-CH 115 V USA plug - 3231-1	DT 1028 H No. code: 230 V EU fiche - 3231 230 V GB fiche - 3231-GB 230 V CH fiche - 3231-CH 115 V USA fiche - 3231-1
Zubehör	Accessories	Accessoires
Einhängekorb K 28, Edelstahl 455 × 245 × 50 mm, L×B×H Maschenweite 5 × 5 mm, Bestell-Nr: 358	Insert basket K 28, stainless steel 455 × 245 × 50 mm, l×w×h mesh size 5 × 5 mm, Code No: 358	Panier d'insertion K 28, acier inox 455 × 245 × 50 mm, L×l×h maille 5 × 5 mm, No. code: 358
Einsatzkorb K 29 EM, Edelstahl 470 × 240 × 45 mm, L×B×H Maschenweite 4 × 4 mm entsprechend 1/1 DIN Bestell-Nr: 688 Korbträger erforderlich: KT 30 Bestell-Nr. 056 KT 30 Z mit Griffen Bestell-Nr. 077	Inset basket K 29 EM, stainless steel 470 × 240 × 45 mm, l×w×h mesh size 4 × 4 mm corresponding 1/1 DIN Code No: 688 Basket holder essential: KT 30 Code No: 056 KT 30 Z with handles Code No: 077	Support K 29 EM, acier inox 470 × 240 × 45 mm, L×l×h maille 4 × 4 mm comme 1/1 DIN No. code: 688 Seulement avec porte-panier: KT 30 No. code: 056 KT 30 Z avec poignées No. code: 077
Gerätehalter GH 28, Edelstahl 455 × 250 mm, L×B Maschenweite 12,5 × 12,5 mm Bestell-Nr: 290	Utensil holder GH 28, stainless steel 455 × 250 mm, l×w mesh size 12,5 × 12,5 mm Code No: 290	Porte-utensile GH 28, acier inox 455 × 250 mm, L×l maille 12,5 × 12,5 mm No. code: 290
Einhängewanne KW 28-0, Kunststoff PP ungelocht mit Deckel innen 437 × 230 × 155 mm, L×B×T Bestell-Nr: 717	Insert tub KW 28-0, polypropylene non-perforated with lid int. 437 × 230 × 155 mm, l×w×d Code No: 717	Cuve d'insertion KW 28-0, polypropylène non perforée avec couvercle int. 437 × 230 × 155 mm, L×l×p No. code: 717
Deckel D 1028, Edelstahl, Bestell-Nr: 3011	Lid D 1028, stainless steel, Code No: 3011	Lid D 1028, stainless steel, Code No: 3011
Einsatzstreifen ES 4, Edelstahl für 4 Einsatzgefäße Bestell-Nr: 382	Beaker holder ES 4, stainless steel for 4 inset beakers Code No: 382	Support gobelets ES 4, acier inox avec ouvertures pour réception de 4 béchers d'insertion, No. code: 382
Einsatzgefäß SD 06, Glas, 600 ml Ø 84 mm, Höhe 125 mm, mit Ring, Deckel Bestell-Nr: 330	Beaker SD 06, glass, 600 ml dia. 84 mm, high 125 mm, with ring, lid Code No: 330	Bécher SD 06, verre, 600 ml Ø 84 mm, hauteur 125 mm, avec bague couvercle, No. code: 330
Einsatzgefäß PD 06, Kunststoff, 600 ml Ø 86 mm, Höhe 125 mm, mit Ring, Deckel Bestell-Nr: 299	Beaker PD 06, plastic, 600 ml dia. 86 mm, high 125 mm, with ring, lid Code No: 299	Bécher PD 06, plastique, 600 ml, Ø 86 mm hauteur 125 mm, avec bague, couvercle No. code: 299
Einsatzgefäß EB 05, Edelstahl, 600 ml Ø 87 mm, Höhe 120 mm, mit Ring, Deckel Bestell-Nr: 340	Beaker EB 05, stainless steel, 600 ml dia. 87 mm, high 120 mm, with ring, lid Code No: 340	Bécher EB 05, acier inox, 600 ml, Ø 87 mm hauteur 120 mm, avec bague, couvercle No. code: 340
Einsatzkorb KD 0 Edelstahl – Ø innen 75 mm, außen Ø 85 mm, passend in Einsatzgefäße, Siebgewebe Maschenweite 1 × 1 mm Bestell-Nr: 370	Inset sieve basket KD 0 stainless steel – inner dia. 75 mm, exterior dia. 85 mm, fits into beakers, mesh size 1 × 1 mm Code No: 370	Panier d'insertion KD 0 acier inox – int. Ø 75 mm, ext. Ø 85 mm pour béchers, maille 1 × 1 mm No. code: 370
Einsatzkorb PD 04 Kunststoff – Ø innen 60 mm, außen Ø 75 mm passend in Einsatzgefäße, Siebgewebe Maschenweite 1 × 1 mm Bestell-Nr: 126	Inset sieve basket PD 04 plastic – inner dia. 60 mm, exterior dia. 75 mm fits into beakers, mesh size 1 × 1 mm Code No: 126	Panier d'insertion PD 04 plastique – int. Ø 60 mm, ext. Ø 75 mm pour béchers, maille 1 × 1 mm No. code: 126
Achtung! Keine brennbaren Chemikalien, Säuren, Chloridionen enthaltende Stoffe und Haushalts- reiniger verwenden. Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden legen. Spezial-Reinigungskonzentrate TICKOPUR - STAMMOPUR	Caution! Do not use combustible liquids, acids, chemicals containing chloride ions and household cleaners. Do not place items on the tank bottom. Special cleaning agents TICKOPUR - STAMMOPUR	Attention! Ne pas utiliser des liquides inflammables, acides, des produits chimiques contenant des ions du chlorure et des nettoyeurs de ménage. Ne poser aucun objet directement sur le fond de la cuve. Détergents spéciaux TICKOPUR - STAMMOPUR

CE-Kennzeichnung nach MPG / CE-marked / marquées CE
Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical alterations. / Sous réserve de modifications techniques.